

BUSSOLA DI GUIDA ESTRAIBILE IN ACCIAIO PER GABBIA A SFERA CORTA


REMOVABLE STEEL GUIDE BUSH FOR SHORT BALL CAGE

AUSZIEHBARE STAHL-FÜHRUNGSBUCHSE FÜR KURZEN KUGELHÄFIG

EBU-7SC

Acciaio: Da cementazione
Steel: Case hardened
Stahl: Einsatzhärtung

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62



Specifiche: Da corrodare con nr. 3 staffe e viti M8x20
Specification: To be accompanied with nr. 3 brackets and screws M8x20
Spezifikationen: Verwendung mit nr. 3 Bügeln und Schrauben M8x20

TIPO CORTA - SHORT TYPE - TYP KURZ

D1	D	D2	D3	D4	L	L1	A	B
18	24	38	38	44	36	23	27,5	35,5
19	25	38	38	44	36	23	27,5	35,5
24	30	45	45	51	40	27	31	39
25	31	45	45	51	40	27	31	39
30	38	54	54	62	45	32	36	44
32	40	54	54	62	45	32	36	44
40	48	65	66	79	50	37	44,5	52,5
42	50	65	66	79	50	37	44,5	52,5
50	58	81	80	90	80	67	51	59
52	60	81	80	90	80	67	51	59

Esempio di ordinativo: DxL **Order example:** DxL **Bestellbeispiel:** DxL



BUSSOLA DI GUIDA ESTRAIBILE IN ACCIAIO PER GABBIA A SFERA LUNGA


REMOVABLE STEEL GUIDE BUSH FOR LONG BALL CAGE

AUSZIEHBARE STAHL-FÜHRUNGSBUCHSE FÜR LANGEN KUGELHÄFIG

EBU-7SL

Acciaio: Da cementazione
Steel: Case hardened
Stahl: Einsatzhärtung

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62



Specifiche: Da corredare con nr. 3 staffe e viti M8x20
Specification: To be accompanied with nr. 3 brackets and screws M8x20
Spezifikationen: Verwendung mit nr. 3 Bügeln und Schrauben M8x20

TIPO LUNGA - LONG TYPE - TYP LANG

D1	D	D2	D3	D4	L	L1	L2	A	B
18	24	38	38	44	80	28	52	27,5	35,5
19	25	38	38	44	80	28	52	27,5	35,5
24	30	45	45	51	90	32	58	31	39
25	31	45	45	51	90	32	58	31	39
30	38	54	54	62	100	36	64	36	44
32	40	54	54	62	100	36	64	36	44
40	48	65	66	79	112	40	72	44,5	52,5
42	50	65	66	79	112	40	72	44,5	52,5
50	58	81	80	90	130	46	84	51	59
52	60	81	80	90	130	46	84	51	59

Esempio di ordinativo: DxL **Order example:** DxL **Bestellbeispiel:** DxL