


KMA pendelnd | Rundumbefestigung - Universell für E-Rohre (Serie 2450·2480) Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

| Für Breiten-Index | Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmen | Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmen | Maß A [mm] | Maß B [mm] |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| .02. ▶ | 24501 24801 .02.12.ZB | 24501 24801 .02.12 | 36 | 44 |
| .03. ▶ | 24501 24801 .03.12.ZB | 24501 24801 .03.12 | 49 | 57 |
| .05. ▶ | 24501 24801 .05.12.ZB | 24501 24801 .05.12 | 68 | 76 |
| .07. ▶ | 24501 24801 .07.12.ZB | 24501 24801 .07.12 | 88 | 86 |
| .09. ▶ | 24501 24801 .09.12.ZB | 24501 24801 .09.12 | 100 | 108 |
| .10. ▶ | 24501 24801 .10.12.ZB | 24501 24801 .10.12 | 114 | 122 |
| .12. ▶ | 24501 24801 .12.12.ZB | 24501 24801 .12.12 | 136 | 144 |



- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts
- Für enge Einbauverhältnisse
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit
- Zugentlastungskamm einsteckbar, in 3 Höhenstufen verstellbar
- Option: Gewindebuchsen auf Anfrage

i KMA pendelnd Art. Nr. 24501... für halbes E-Rohr Serie 2450
KMA pendelnd Art. Nr. 24801... für volles E-Rohr Serie 2480

Bestellbeispiel pendelnd - E-Rohr

24501.02.12.ZBA




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

24501.02.1.ZBA (vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement **Festpunkt**


24501.02.2.ZBA (vormontiert, inkl. Kamm)



Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen ▶ z.B. **24501.02.12.ZBA**




Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1



KMA **starr** | Rundumbefestigung - Universell für E-Rohre (Serie 2450·2480) Ideal für hängende und stehende Anwendungen

| Für Breiten-Index | Art. Nr. Komplettsatz inkl. Käbme | Art. Nr. Komplettsatz ohne Käbme | Maß A [mm] | Maß B [mm] |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| .02. | ▶ 24511 24811 .02.12.ZB | 24511 24811 .02.12 | 36 | 44 |
| .03. | ▶ 24511 24811 .03.12.ZB | 24511 24811 .03.12 | 49 | 57 |
| .05. | ▶ 24511 24811 .05.12.ZB | 24511 24811 .05.12 | 68 | 76 |
| .07. | ▶ 24511 24811 .07.12.ZB | 24511 24811 .07.12 | 88 | 86 |
| .09. | ▶ 24511 24811 .09.12.ZB | 24511 24811 .09.12 | 100 | 108 |
| .10. | ▶ 24511 24811 .10.12.ZB | 24511 24811 .10.12 | 114 | 122 |
| .12. | ▶ 24511 24811 .12.12.ZB | 24511 24811 .12.12 | 136 | 144 |



- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts
- Für extreme Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten
- Universell montierbar
- Zugentlastungskamm einsteckbar, in 3 Höhenstufen verstellbar
- Option: Gewindebuchsen auf Anfrage

i KMA **starr** Art. Nr. 24511... für halbes E-Rohr Serie 2450
KMA **starr** Art. Nr. 24811... für volles E-Rohr Serie 2480

Bestellbeispiel **starr** - E-Rohr

24511.02.12.ZBA




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

24511.02.1.ZBA (vormontiert, inkl. Käbme)

Anschlusselement **Festpunkt**

24511.02.2.ZBA (vormontiert, inkl. Käbme)



Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen ▶ z.B. **24511.02.12.ZBA**



Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1