



## Quinta Ace 45 – 115



## Kaskadensets Reihe freistehend

2





Für zwei Remeha Quinta Ace	Set	Bestell-Nr.	RG
2 x Quinta Ace 45 oder 65	13	7648192	C
2 x Quinta Ace 90 oder 115	19	7648198	C

Für drei Remeha Quinta Ace	Set	Bestell-Nr.	RG
3 x Quinta Ace 45 oder 65	14	7648193	C
3 x Quinta Ace 90 oder 115	20	7648199	C



Für vier Remeha Quinta Ace	Set	Bestell-Nr.	RG
4 x Quinta Ace 45 oder 65	15	7648194	C
4 x Quinta Ace 90 oder 115	21	7648200	C



### Kaskadensets bestehend aus:


1. Kesselmontageschiene
2. Verteilereinheit mit Vor- und Rücklauf zum Anschluss an hydraulische Weiche, Gasverteilerrohr
3. Tauchhülse zum Einbau in die hydraulische Weiche
4. Kesselanschlusset Vor- und Rücklauf mit Absperreinrichtung, Rückschlagklappe, Sicherheitsventil, Kesselpumpe und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß
5. Gasanschluss mit Gaskugelhahn mit thermischer Sicherung
6. Kesselkreispumpe
7. Stopfenset für nicht benötigte Anschlüsse
8. Rahmen horizontal
9. I-Ständer

Zubehör siehe Seite 41


# Quinta Ace 45-115

# Kaskadensets Reihe freistehend


2




T003418-A




Für fünf Remeha Quinta Ace	Set	Bestell-Nr.	RG
5 x Quinta Ace 45 oder 65	16	7648195	C
5 x Quinta Ace 90 oder 115	22	7648201	C




T003419-A



Für sechs Remeha Quinta Ace	Set	Bestell-Nr.	RG
6 x Quinta Ace 45 oder 65	17	7648196	C
6 x Quinta Ace 90 oder 115	23	7648202	C



AD-000480-01



Für sieben Remeha Quinta Ace	Set	Bestell-Nr.	RG
7 x Quinta Ace 45 oder 65	18	7648197	C
7 x Quinta Ace 90 oder 115	24	7648203	C

- Zuluft-Abgasanschluss
- Quinta Ace 45 : 80/125 mm
- Quinta Ace 65/90/115 : 100/150 mm

Anschluss-Sammelleitung	Set	OV	X	Y
Wasser DN 65, Gas DN 50	13-21	619mm	200mm	560mm
Wasser DN 100, Gas DN 65	22-24	633mm	200mm	560mm

Zubehör siehe Seite 41