


Raccordi Maschi Tenuta Piana

Face seal Male fittings

Außengewinde-Nippel, flache Ausführung

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)

AORFS



CODICE Part n° Bestell-Nr.	Filetto Ø F Thread ø F Gewinde ø F	DN Tubo DN Hose DN Schlauch	CH	L	Ø C	D	E	OR
S 30 16 0 608 006	9/16" - 18 UNF	1/4" 06	17	52,5	4	24,5	14,5	7,65x1,78
S 30 16 0 609 006	11/16" - 16 UN	1/4" 06	19	54	4	26	15	9,25x1,78
S 30 16 0 609 008	11/16" - 16 UN	5/16" 08	19	54	5,5	26	15	9,25x1,78
S 30 16 0 609 010	11/16" - 16 UN	3/8" 10	19	56	6,5	26,5	15,5	9,25x1,78
NEW S 30 16 0 612 010	13/16" - 16 UN	3/8" 10	22	58,5	7	29	16	12,42x1,78
S 30 16 0 612 013	13/16" - 16 UN	1/2" 12	22	60	9,5	30,5	17,5	12,42x1,78
NEW S 30 16 0 616 013	1" - 14 UNS	1/2" 12	27	63,5	9,5	34	18,5	15,60x1,78
S 30 16 0 616 016	1" - 14 UNS	5/8" 16	27	68	12,5	34	18,5	15,60x1,78
NEW S 30 16 0 622 013	1"3/16" - 12 UN	1/2" 12	32	66,5	9,5	37	20	18,77x1,78
NEW S 30 16 0 622 016	1"3/16" - 12 UN	5/8" 16	32	71	12,5	37	20	18,77x1,78
S 30 16 0 622 019	1 3/16" - 12 UN	3/4" 19	32	78	15	39	22	18,77x1,78
NEW S 30 16 0 628 019	1"7/16" - 12 UN	3/4" 19	41	82,5	15	43,5	26	23,52x1,78
S 30 16 0 628 025	1 7/16" - 12 UN	1" 25	41	90,5	19,5	43,5	26	23,52x1,78
S 30 16 0 635 032	1 11/16" - 12 UN	1 1/4" 31	46	101,5	26	47	29,5	29,87x1,78
S 30 16 0 642 038	2" - 12 UN	1 1/2" 38	55	109	32	51	33,5	37,82x1,78

Articoli di basso consumo su richiesta
Slow moving articles available on request
Artikel mit geringen Stückzahlen auf Anfrage