

脚轮

中重载型



■中重载型




库存

①代号	类型	脚架			刹车形式	轮部			轴承	
		材质	表面处理			②代号	材质	颜色	回转部	轮部
CVBG	固定型	Q235A	镀锌	无	③代号	橡胶	黑色	有	有	
CVBQT	万向型				RA	MC 尼龙	蓝色			
					NT	聚氨酯	蓝色			


●特点: 适用于中载荷的设备。

▲100 轮径只有尼龙材质, 且轮部无轴承

▲▲表示 () 内为橡胶轮的尺寸, ★表示 () 内为聚氨酯轮的尺寸



CVBG
无刹



CVBQT
无刹

订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBQT	-	D100	-	RA



型号	③ 轮部代号	H	A	C	F ₁	F ₂	G	d	E	r	W	t	许用负载 (kg)			重量 (kg)			
													橡胶	MC 尼龙	聚氨酯	橡胶	MC 尼龙	聚氨酯	
CVBG 定向	RA NT UJ	75	100	95	71	63	40	9.5	-	-	32	2.3	80	120	120	0.49	0.55	0.49	
		100	144	115	80	80	45	10.5	-	-	32(34 ▲)	2.9	120	170	180	0.83	1.01	0.92	
		130	177	138	90	100	-	56	11	-	-	38(42 ▲)	2.9	180	260	270	1.60	1.87	1.64
		150	198	138	90	100	-	56	11	-	-	42(44 ▲)	2.9	200	300	300	1.90	2.19	1.98
		200	250	152	100	112	-	63	11	-	-	45(42 ★)	4	250	370	-	3.35	3.54	-
CVBQT 万向	RA NT UJ	75	100	81	-	-	9.5	28	66	32	2.3	80	120	120	0.56	0.65	0.56		
		100	144	95	-	-	10.5	35	85	32(34 ▲)	3.6	120	170	180	1.06	1.24	1.13		
		130	177	105	-	-	11	40	105	38(42 ▲)	4	180	260	270	2.00	2.21	2.04		
		150	198	120	-	-	11	45	120	42(44 ▲)	4	200	300	300	2.34	2.62	2.40		
		200	250	140	-	-	11	58	163	45(42 ★)	4.5	250	370	-	4.02	4.18	-		

▲ r 表示轮的回转半径及脚架的回转半径

▲▲表示 () 内为 MC 尼龙轮的尺寸, ★表示 () 内为聚氨酯轮的尺寸



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询