

# 弹簧柱塞

## 钢主体长度指定型 / 不锈钢主体长度指定型


### ■ 钢主体长度指定型



		主体			球头		弹簧	调整环	可使用	
		M 材质	H 硬度	S 表面处理	JM 材质	H 硬度	M 材质	M 材质	温度	
金属球头	超轻载型	PQASA	45#	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SWP-B	黄铜	-30~80°C
	轻载型	PQASB								
	重载型	PQASF								
树脂球头	超重型	PQMSG			镀锌					
	轻载型	PQAVB			发黑	聚缩醛	-			

#### 订购编号示例

1 代号	-	2 M	-	3 L
PQASA	-	M3	-	L20



1 代号	2 M (粗牙螺纹)	3 L		金属球头		树脂球头		L <sub>1</sub>	B	超轻载型 (PQASA)		轻载型 (PQASB-PQAVB)		重载型 (PQASF)		超重型 (PQMSG)	
				d	S	d	S			许用载荷 (N)	许用载荷 (N)	许用载荷 (N)	许用载荷 (N)				
				min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.				
(金属球头)	3	20	30	1.5	0.5	-	-	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	20	30	2.5	0.7	1.5	2	2	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	5	30	40	3	0.8	3	0.8	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	6	30	40	3	0.8	3	0.8	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
	8	40	50	4	1	4	1	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
(树脂球头)	10	40	50	5	1.2	5	1.2	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	12	50	60	7.1	1.8	7	1.8	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
(仅限带*符号)	16	50	60	9.5	2.5	9.5	2.5	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

F5 弹簧柱塞


### ■ 不锈钢主体长度指定型



		主体	球头		弹簧	调整环	可使用	
		M 材质	M 材质	H 硬度	M 材质	M 材质	温度	
金属球头	超轻载型	PRBA	相当于 SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	SUS304	-30~260°C
	轻载型	PRBB						
	重载型	PRBF						
	超重型	PRBG						

#### 订购编号示例

1 代号	-	2 M	-	3 L
PRBA	-	M3	-	L20



1 代号	2 M (粗牙螺纹)	3 L		d	S	L <sub>1</sub>	B	超轻载型 (PRBA)		轻载型 (PRBB)		重载型 (PRBF)		超重型 (PRBG)	
								许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
(金属球头)	3	20	30	1.5	0.5	1	1.5	0.3	0.65	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	20	30	2.5	0.7	1.5	2	0.6	1.62	1.9	4.9	3.9	9.8	2.5	12.5
	5	30	40	3	0.8	2	2.5	1.1	3.21	3.3	9.8	4.9	19.6	11.2	24.1
	6	30	40	3	0.8	2.5	3	1.7	4.96	5.1	15.3	9.8	29.4	17.7	33.4
	8	40	50	4	1	2.5	4	2.5	6.56	5.5	19.1	12.7	39.2	21.4	45.3
	10	40	50	5	1.2	3	5	3.2	8	8.9	24.1	18.6	49	23.5	60
	12	50	60	7.1	1.8	3	6	3.5	9.8	10.5	29.3	19.6	58.8	24.1	63.7
	16	50	60	9.5	2.5	3	8	6.1	15.6	14.9	48.9	29.4	98	43.6	116.3

分类目录



返回主目录

