


止动螺栓/冲击吸收挡块

★ 产品特点: 用大挡块做头部, 可以用较大的面来支撑工件。

■ 前段内六角孔型聚氨酯型



①代号	螺栓			挡块		附件(六角螺帽)	
	M材质	强度	S表面处理	M材质	H硬度(肖氏A)	M材质	S表面处理
SZGDACA	SCM435	10.9	铬酸盐光泽处理	聚氨酯(黑色)	90±5HS	SS400	铬酸盐光泽处理
SZGBACB			铬酸盐光泽处理	聚氨酯(蓝色)	70±5HS		



视角标准: 第一视角




①代号 - ②M - ③L
SZGDACA - M6 - L30


订购编号示例

①代号	②M(粗牙螺纹)	③L	h	D	B	H	t	m	(t ₁)
SZGDACA	M3	10 15	4	7.5	-	14	全螺纹	1.8	1.8
	M4	10 15 20 25 30	4	10	2	14	全螺纹	2.4	2.2
	M5	15 20 25 30 40	5	12.5	2.5	15	全螺纹	3.2	2.8
SZGBACB	M6	15 20 25 30 40 50	5	15	3	15	全螺纹	3.6	3
	M8	25 30 40 50 60	6	20	4	16	全螺纹	5	4
	M10	30 40 50 60 70	6	25	5	16	全螺纹	6	5

■ 带低弹性橡胶螺栓



①代号	挡块		螺栓		六角螺帽
	M材质	H硬度(肖氏A)	M材质	M材质	M材质
SZGBGC	低弹性橡胶	57±5HS	SUS304	SUS304	SUS304



视角标准: 第一视角




①代号 - ②M - ③L
SZGBGC - M6 - L30

订购编号示例

型式		③L选择	t	C	D	B	H	E	冲击吸收量 (kgf·cm)	耐负载 (kgf)	m	W
①代号	②M(粗牙)											
SZGBGC	M3	10 15 20	4	8	6.15	5.5	6	2	0.045	2.2	1.8	2
	M4	10 15 20 30	4.2	10	7.7	7	7	2.8	0.069	3.4	2.4	3
	M5	20 30 40	4.5	12	8.8	8	8	3.5	0.112	5.4	3.2	4
	M6	20 30 40	5	15	11.1	10	9	4	0.207	9.4	3.6	4.5
	M8	30 40 50	5.7	18	14.4	13	11	5.3	0.35	14.2	5	6.5
M10	30 40 50	5.6	21	17.8	16	12	6.4	0.517	23.4	6	8	