

KK 系列高精度单轴驱动器




60 系列

大批量
订购
bulk order




NEW
新产品



0 无护盖



C 铝护盖



▲本图仅供参考用途，实际尺寸皆以最终提供的2D/3D图纸为准，产品样式外观、规格的变更恕不另行通知。

订购编号示例

1 代号 - 2 丝杠导程 - 3 精度等级 - 4 轨道长度 L - 5 滑座形式 - 6 马达连接座样式 - 7 护盖样式 - 8 传感器附件

KK60 - 2.5 - C - 200 - A1 - F0 - C - N

1 代号	2 丝杠导程	3 精度等级	4 轨道长度 L (mm)	5 滑座形式	6 马达连接座样式	7 护盖样式	8 传感器附件	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		E (mm)	L2	n	n1	选用无护盖整体重量 (kg)		选用铝护盖整体重量 (kg)	
									选用 A1 滑座时	选用 A2 滑座时					选用 A1 滑座时	选用 A2 滑座时		
KK60	5 10	C (一般级) P (精密级)	150	A1 (单标准滑座) A2 (双标准滑座)	F0 F1 F2 F3 F4 F5 H0 H1	0 (无护盖) C (铝护盖)	N (无任何附件)	220	60	-	25	100	2	2	1.5	-	1.7	-
			200				270	110	-	50	100	2	2	1.8	-	2.1	-	
			300				370	210	135	50	200	3	2	2.4	2.7	2.7	3	
			400				470	310	235	50	100	4	4	3	3.3	3.3	3.6	
			500				570	410	335	50	200	5	3	3.6	3.9	3.9	4.2	
			600				670	510	435	50	100	6	6	4.2	4.6	4.6	5.0	

B8
单轴驱动器


分类
目录

返回
主目录

KK 系列高精度单轴驱动器

60 系列


■ 负载



代号	滚珠丝杠				直线导轨				
	丝杠外径 (mm)	导程 (mm)	基本额定负荷 (N)	基本静额定负荷 (N)	基本额定负荷 (N)	基本静额定负荷 (N)	容许静力矩		
KK60-5	12	5	3744	6243	13230	21462	419	152	152
		一般级	3377	5625					
KK60-10	10	一般级	2410	3743					
		精密级	2107	3234					

▲以上数据是单标准滑座时测量所得。


■ 马达连接座样式



■ 建议配套马达类型

马达连接座样式	马达厂家	马达型号	输出功率	重量	驱动器型号	驱动器重量
F1	三菱 Mitsubishi	HF-KP053	50w	0.35	MR-J3S-10A	0.8
		HF-KP13	100w	0.56	MR-J3S-10A	0.8
	安川	SGMAV-A5ADA61	50w	0.3	SGDV-R70A01A	0.9
		SGMAV-A5ADA2C	50W	0.3	SGDV-R70A01A	0.9
		SGMAV-A5ADA21	50w	0.3	SGDV-R70A01A	0.9
		SGMAV-O1ADA64	100w	0.4	SGDV-R90A01A	0.9
F2	松下 Panasonic	MSMD5AZP1	50W	0.32	MADDT1105	0.8
		MSMD5AZP1	50w	0.32	MADDT1205	0.8
		MSMD011P1	100w	0.47	MADDT1107	0.8
		MSMD012P1	100W	0.47	MADDT1205	0.8

■ 传感器附件尺寸



分类目录



返回目录

