





★ 产品特点 比一般的侧面安装型面积小。



标准加工
按图定制

① 代号	M 材质	S 表面处理	A 附件
BAHBYNH	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
BAHEYNH		无电解镀锌	
BAHNYNH	不锈钢	—	内六角螺栓(不锈钢)
BAHCYNH	铝合金	本色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)
BAHAYNH		黑色阳极氧化	

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



BAHBYNH
BAHEYNH
BAHNYNH
BAHCYNH
BAHAYNH
侧面安装简易型



① 代号 - ② 内径D
BAHBYNH - D20

① 代号	② 内径D		主要尺寸															
	D	公差H7	B	Y	N	U	G	H	K	j	J	F	e	e ₁	A	M _b	X	附件螺栓
(侧面安装简易型) BAHBYNH BAHEYNH BAHNYNH BAHCYNH BAHAYNH	20	+0.021 0	60	30	45	12	45	18	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	M6-20 2个
	25		73	45	53	12	54	30	9	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	M6-25 2个
	30	+0.025 0	83	45	60	15	64	30	9	30	21	45	9	14	9	M8	2	M8-35 2个
	35		94	60	68	15	72	35	11	35	24	50	9	14	9	M8	3	M8-40 2个
	40		104	60	76	15	82	35	11	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	M10-45 2个
	50		118	75	87	18	94	45	14	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	M10-50 2个

- ▲ H7公差, 垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴的公差建议采用 g6、f8。另外, 紧固时建议使用加长扳手。



库存品

1 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单(库存)	大单(自制)
数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

