


# 丝杠支撑座·标准型

## 固定端·方型



### ■ 固定端·方型





①代号	类型	M 材质	S 表面处理	轴承
CFEK	标准型方型	S45C	发黑	角接触球轴承 5 级

产品特点：使用经预压调整后的 JIS 5 级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

B5  
滚珠丝杠  
支撑座  
组件

▲ ①②③为一体，请勿拆解，否则将影响精度。

编号	名称	个数
1	轴承固定座	1
2	角接触轴承 5 级	1 对
3	轴承盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2
6	支座用螺母 (带紧定螺钉)	1
7	内六角紧定螺丝附铜片	2




### 订购编号示例

①代号	-	②规格
CFEK	-	10

①代号	②规格	Φd	T	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	W	H	C	N	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	P	P <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	t	M(细牙螺纹)	S
CFEK	10	10	27	29.5	6	70	43	25	35	36	24	52	-	9	-	-	M10×1.0	16
	12	12															M12×1.0	19
	15	15	29	32	5	80	49	30	40	41	25	60					M15×1.0	22
	20	20	48	50	10	95	58		47.5	56	45	75	22	11	17	15	M20×1.0	30
	25	25	58	59	14	105	68	35	52.5	66	25	85	30		-	-	M25×1.5	35

### ■ 建议轴端加工尺寸



CFEK	适用轴径			轴端部外径		轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度				
	ΦD			Φd		ΦA	B	C	M	L	T <sub>4</sub>				
CFEK-10	12	14	15	10	-0.005 -0.012	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5				
CFEK-12	14	15	16	12		10			M12×P1.0						
CFEK-15	18	20		15	-0.005 -0.014	12	47	20	M15×P1.0	18	6				
CFEK-20	25	28	30	20		17			62			25	M20×P1.0	17	11
CFEK-25	30	32	36	25		22			75			18	M25×P1.5	22	15



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询