

# 工业滑轨 - 可互锁型

## 三节式 -35 宽中载型


大批量  
订购  
bulk order

### ■三节式 -35 宽中载型



①代号	产品类别		产品功能	宽度	材质		
					滑轨	滚珠	表面处理
SRBH35	三节式	全长伸展	可互锁型	35.3	45#		镀锌

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用 M9 圆头小螺丝或夹头小螺丝。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 62.3Kg/ 副。
- ▲承重与负载仅供参考。



#### 订购规格示例

①代号	-	② L
SRBH35	-	L508

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)									
SRBH35	305	327.2	-	-	-	260.3	273	-	623	0.78
	356	377.9	-	-	298.4	311.1	323.8	-	586	0.9
	406	428.7	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	555	1.03
	457	479.5	212.7	-	400	412.7	425.4	301.6	516	1.15
	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	476	1.21
	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	444	1.28
	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	413	1.35
	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382	1.43
	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	355	1.52



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

滑  
轨