

重型旋转吊环




①代号	类型	④材质	⑤表面处理
DHL	重型旋转吊环 / 拉环型	合金钢	烤漆

产品特点: 重型旋转吊环安全系数高, 材质坚硬, 极限载荷比普通吊环大的多, 安装操作简单方便。

订购编号示例

①代号	-	② M	-	③规格
DHL	-	M8	-	0.5T



型号			安全系数	锁紧扭矩 (牛顿 / 米)	A	B	C	D	E	F	L	H	R	S	S1	净重 (kg)
①代号	② M	③规格														
DHL	M8	0.5T	4	30	33	58	12	11	28	42	80	23	17	6	13	0.3
	M10	0.7T		15			29		41	17						
	M12	1.0T		18			31		40	8					19	
	M14	1.5T		120	51	90	21	17	45	56	117	36	27	10	22	0.9
	M16	2.0T		24			46		54	24						
	M18	2.5T		200	85	108	27	20	57	78	153	44	34	12	30	1.9
	M20	3.0T		250	51	90	30	11	49	52	117	36	27		30	1
M24	5.0T	400	72	125	36	22	59	81	162	44	37	14	36	2.6		

F6
垫片 / 螺母
吊环

吊环安装方式	工作极限载荷 (吨)															
	①代号	② M	③规格													
吊环数量				1	2	1	2	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4		
起吊角度				0°	0°	90°	90°	0°~45°	45°~60°	不对称	不对称	0°~45°	45°~60°	不对称		
型号																
①代号	② M	③规格														
DHL	M8	0.3T	0.8	1.6	0.5	1	0.7	0.5	0.5	1.1	0.8	0.5				
	M10	0.63T	1.2	2.4	0.7	1.4	1	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7				
	M12	1T	2	4	1	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1				
	M14	1.2T	2.4	4.8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.2	2.3	1.5				
	M16	1.5T	3.2	6.4	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2				
	M18	2T	5	10	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.3	3.8	2.5				
	M20	2.5T	5.6	11.2	3	6	4.2	3	3	6.3	4.5	3				
M24	4T	9.2	18.4	5	10	7	5	5	10.5	7.5	5					