




库存产品

F5 螺纹标准件

公差 g6



①代号	④材质	⑤表面处理	强度等级
DGLAG	SCM435	发黑	10.9
DGLBG	SUS304	—	A2-50

视角标准：第一视角

①代号

-

②D

-


③L

DGLAG - D5 - L10
订购编号示例

①代号	②Dg6	③L						C	F	E	A	B	M×P	T
DGLAG DGLBG	4	10	15	20	(25)	(30)	5	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5	
	5	-0.004 -0.012	10	15	20	(25)	(30)	6	8	2.5	1.6	3.5	3×0.5	5.5
	6		10	15	20	25	30 35 40	7	9	3	2	4	4×0.7	6.5
	8	-0.005 -0.014	10	15	20	25	30 35 40 45 50	9	13	5	3	6	6×1.0	8.7
	10		10	15	20	25	30 35 40 45 50 55 (60)	12	16	6	4	8	8×1.25	10.8

⚠ ()内尺寸只适用于SCM435材料。

公差 h7



①代号	④材质	⑤表面处理	强度等级
DGLAH	SCM435	发黑	10.9
DGLBH	SUS304	—	A2-50

视角标准：第一视角

①代号

-

②D

-

③L

DGLAH - D5 - L10
订购编号示例

①代号	②Dh7	③L				C	F	E	A	B	M×P	T	
DGLAH DGLBH	4	(10)	(15)	(20)		5	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5	
	5	0 -0.012	10	15	20		6	8	2.5	1.6	3.5	3×0.5	5.5
	6		10	15	20	25	7	9	3	2	4	4×0.7	6.5

⚠ ()内尺寸只适用于SCM435材料。

分类目录



返回主目录

