

特殊螺钉


短头小径内六角圆柱头螺钉 / 小径内六角圆柱头螺钉

■短头小径内六角圆柱头螺钉



① 代号	类型		[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理	强度等级
SPLBMP	短头小径	全牙	SUS304	—	—	A2-50

产品特点: 发黑处理耐腐蚀、美观, 不锈钢材质更加坚硬, 短头小径适用精密器械



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SPLBMP	-	M5	-	L10


型号		③ L						P 螺距	D	K	S	h		
① 代号	② M													
SPLBMP	3	5	6	8	10			0.5	4.5	2	2	1.5		
	4		6	8	10	12	16	20	0.7	5.5	2.8	2		
	5			8	10	12	16	20	0.8	7	3.5	2.5		
	6			8	10	12	16	20	25	1	8.5	4	3	
	8				10	12	16	20	25	30	1.25	10	5	4
	10					16	20	25	30	35	1.5	13	6	4.5
	12						20	25	30	1.75	16	7	5	

■小径内六角圆柱头螺钉



① 代号	类型		[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理	强度等级
SPLAMO	小径	全牙	碳钢	22-32HRC	发黑	相当于 8.8
SPLBMO			SUS304	—	—	A2-70

产品特点: 适用绝大多数的场景, 外形小巧, 紧固力强, 材质坚硬, 性价比高。



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SPLAMO	-	M5	-	L10

型号		③ L						P 螺距	D	K	S	h		
① 代号	② M													
SPLAMO SPLBMO	3	5	6	8	10			0.5	4.5	3	2.5	1.5		
	4		6	8	10	12	16	20	0.7	5.5	4	2		
	5			8	10	12	16	20	0.8	7	5	2.5		
	6			8	10	12	16	20	25	1	8.5	4	3	
	8				10	12	16	20	25	30	1.25	10	5	4
	10					16	20	25	30	35	1.5	13	6	4.5
	12						20	25	30	1.75	16	7	5	