

六角螺母

细牙型 / 六角薄螺母



■细牙型




① 代号	类型	M 材质	S 表面处理
NTWAM	细牙型	45#	发黑
NTWDM			镀锌
NTWBM		SUS304	—

▲适用标准: GB/T6171-2000

订购编号示例

① 代号	-	② M
NTWAM	-	M5

型号		螺距 P	m	S	e (min)
① 代号	② 螺纹				
NTWAM NTWDM NTWBM	8	1.0	6.8	13	14.38
	10		8.4	16	17.77
	12		10.8	18	20.03
	14	1.5	12.8	21	23.36
	16		14.8	24	26.75
	18		15.8	27	29.56
	20		18	30	32.95
	22		19.4	34	37.29
	24		21.5	36	39.55



F6
垫片 / 吊环
螺母

■六角薄螺母



① 代号	类型	M 材质	S 表面处理
NTWBF	薄型	SUS304	—

▲适用标准: GB/T6172.1-2000

订购编号示例

① 代号	-	② M
NTWBF	-	M5

型号		螺距 P	m	S	e
① 代号	② M				
NTWBF	2	0.4	1.2	4	4.42
	2.5	0.45	1.6	5	5.58
	3	0.5	1.8	5.5	6.1
	4	0.7	2.2	7	7.66
	5	0.8	2.7	8	8.79
	6	1	3.2	10	11.05
	8	1.25	4	13	14.38
	10	1.5	5	17	18.9
	12	1.75	6	19	21.1
	14	2	7	22	24.38
	16	2	8	24	26.75
	20	2.5	10	30	33.53

