




①代号	主体 M 材质	耐热温度
SZLSD	PPS(聚苯硫醚) (亮淡茶) (玻璃纤维 40%)	200°C

产品特点: 具有优异的不燃性。

▲适用标准: DIN912



订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SZLSD	-	M8	-	L30

①代号	② M	③ L							D	B	H	A 材料断裂扭矩	B 材料断裂扭矩	质量 (g)
SZLSD	3	6	8	10	12	15	20	5.5	2.5	3	570	0.36	0.15-0.29	
	4	6	8	10	12	15	20	7	3	4	980	0.71	0.32-0.56	
	5		8	10	12	15	20	25	30	5	1570	1.42	0.52-1.2	
	6		10	12	15	20	25	30	40	6	2250	2.11	1-2.3	
	8		10	12	15	20	25	30	40	8	3720	5.29	2.2-4.4	

F6
螺片 / 螺环
螺丝 / 螺母