

调整螺栓


标准型 选择型 指定型

■ 标准型 选择型 指定型



① 代号	类型	④ 材质	⑤ 表面处理
ATPAMF	选择型	45#	发黑
ATPMMF			无电解镀锌
ATPBMF		SUS304	-
ATPAMA	指定型	45#	发黑
ATPMAA			无电解镀锌
ATPBMA		SUS304	-

产品特点：可用于对板进行水平调整和高度调整。



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
ATPAMF	-	M10	-	L10

ATPAMF
选择型、指定型

型号		③ L				d	M×P (细牙螺纹)	T	B							
① 代号	② M (细牙螺纹)	选择型								指定型 指定单位 1mm						
(L 尺寸选择型)	8	5	10	15	20	25	30	5 ~ 50	3.5	8×0.75	4	13				
	10		10	15	20	25	30	40	50	10 ~ 60	5.5	10×1.0	4	17		
	ATPAMF ATPMMF ATPBMF	12		10	15	20	25	30	40	50	10 ~ 60	7	12×1.0		19	
(L 尺寸指定型)	ATPAMA ATPMAA ATPBMA	16		15	20	25	30	40	50	60	80	15 ~ 80	9	16×1.5	5	22
		20			20	25	30	40	50	60	80	15 ~ 100	13	20×1.5		27
		24				25	30	40	50	60	80	20 ~ 100	17	24×1.5	8	32
		30					30	40	50	80	100	25 ~ 120	23	30×1.5		36

F6
垫 螺
片 丝
吊 螺
环 母