


# 喷嘴 管式

■ 管式


NEW  
新产品



CAD  
2D 3D

① 代号	形式	☑ 材质
PATAB PATBB PATCB	直柱型 外螺纹型 内螺纹型	铜管 (C1220T) SUS304

L4  
喷嘴



### 订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ H	-	④ P	-	⑤ N	-	⑥ S	-	⑦ Q
PATAB	-	8	-	H10	-	P10	-	N1.5	-	S15	-	Q15

① 代号	② D	③ H 孔数	④ P 指定单位 1mm	⑤ N(孔径) 选择	⑥ S-⑦ Q 指定单位 1mm
PATAB	6	1-20	5-30	1 1.5 2	15-50
	8				
	10				

① 代号	② D	③ H 孔数	④ P 指定单位 1mm	⑤ N(孔径) 选择			⑥ S-⑦ Q 指定单位 1mm	R/Rc (PT)	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	d	(C)				
				1	1.5	2													
PATBB PATCB	6	1-20	5-30	1	1.5	2	15-50	1/8	12	6	9	14	10	4	13.8				
	8															12	14	6	18.4
	10																		

- ▲ H 孔列数为 1 时, P(孔距) 无需指定。
- ▲ 主体可能因硬钎焊产生的热量导致变色。