


# 螺纹式弹簧柱塞

## 塑胶本体型

■ 塑胶本体型



① 代号		类型	主体	球头		弹簧	可使温度范围
轻载型	重载型		[M] 材质	[M] 材质	[H] 硬度	[M] 材质	
PFQUA	PFQUB	塑胶本体型	聚缩醛 (黑色)	SUS440C	55HRC	SUS304	-30 ~ 80°C
PFRUA	PFRUB		尼龙 66 (白色)			SUS631J1	
PFQVA	PFQVB		聚缩醛 (黑色)	聚缩醛 (白色)	-	SUS304	
PFRVA	PFRVB		尼龙 66 (白色)		SUS631J1		



### 订购编号示例

① 代号	-	② M
PFQUA	-	M6

① 代号	② M	d	E	L	a	轻载型 (PFQUA、PFRUA、PFQVA、PFRVA)		重载型 (PFQUB、PFRUB、PFQVB、PFRVB)	
						许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
						min.	max.	min.	max.
PFQUA PFQUB PFRUA PFRUB PFQVA PFQVB PFRVA PFRVB	6	3.2	0.8	13	1	0.2	5	8	16
	8	4	1	15	1.2	2	12	15	30
	10	4.8	1.2	16	1.5	2.5	16	20	39

- ▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量
- ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
- ▲ 1N=0.101972kgf.

F5  
弹簧柱塞

分类  
目录



返回  
主目录

