

同步带单列型 中间驱动双槽型材 (带轮直径 19mm) · 标准型



大批量
订购
bulk order


■ 中间驱动双槽型材 (带轮直径 19mm) · 标准型



① 代号	类型	M 材质		S 表面处理		
		型材	电机盖板	带轮固定座	型材	电机盖板
TTZAA	单列型	铝合金		表面阳极氧化		喷涂

产品特点: 将皮带宽度压缩至 10mm, 是机械宽度窄幅化, 最合适设备内部传送要求省空间或小物件传送用途。

■ 型材截面图




▲可使用 GB/T6710 规格的六角螺母。



追加加工	可变更电机安装位置	附带后装螺母
⑩ 代码	MC500	MB4
示例图		
详细说明	指定方法: -MC500 位移仅中间驱动可指定	指定方法: -MB4 表示每条槽 4 个螺母

■ 整体尺寸图



▲请按标准传送方向传送物品。反向运转会造成跑偏。
▲L ≤ 355 时, 不附带螺母插入用沉孔, 但每个槽中均预先插入了 3 个螺母。

订购编号示例

① 代号	-	② B	-	③ L	-	④ 输出功率	-	⑤ 电压	-	⑥ 规格	-	⑦ 齿轮头减速	-	⑧ 皮带规格	-	⑨ 电机品牌选择	-	⑩ 追加工代码
TTZAA		B10		L600		W6		TA220		IM		I25		G		T		MC500

① 代号	② B	③ L	电机选择			⑦ 齿轮头减速	⑧ 皮带规格	⑨ 电机品牌选择
			④ 输出功率	⑤ 电压	⑥ 规格			
TTZAA	10	330~2000	6	TA220 (单相)	IM (定速电机) SCM (速度控制机)	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 ▲输入功率为 6 时 5 ~ 9 不适用	C (一般用白色聚氨酯) E (一般用白色半透明) G (滑动用绿色双面布) K (防滑用面加 PU 胶) N (防静电用·黑色)	A (松下电机) T (国产电机) J (精研电机)

▲同步带会因不同品牌产生不同的耐磨程度, 标准配置国产, 如需进口带子请特殊指定。

■ 附属配件



▲当 L ≥ 1500 时, 增设同步带防跑偏导向件。

E1
输送机