

30 度梯形丝杠


30 度梯形丝杠用螺帽 自润滑法兰型

大批量
订购
bulk order

自制产品

库存产品

30 度梯形丝杠用螺帽 自润滑法兰型



① 代号	类型	配合形式	旋向	④ 材质
TSBTLZ	圆法兰型	自润滑型	左旋	黄铜 (嵌入固体润滑剂)
TSBTRZ			右旋	
TSCTLZ	对边切割法兰型 (2 孔)		左旋	
TSCTRZ			右旋	
TSDTLZ	对边切割法兰型 (4 孔)		左旋	
TSDTRZ			右旋	

产品特点: 与普通类型相比, 使用自润滑法兰型可减少润滑脂的涂抹量、涂抹次数。

B6
梯形丝杠

其余 6.3[√]

TSBTLZ (左旋)
TSBTRZ (右旋)
圆法兰型

TSCTLZ (左旋)
TSCTRZ (右旋)
对边切割法兰型 (2孔)

TSDTLZ (左旋)
TSDTRZ (右旋)
对边切割法兰型 (4孔)

订购编号示例

① 代号 - ② d
TSBTLZ - 20

① 代号	② d	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D.	K	W	动态容许推力 (kN)	重量 (g)		
											TSBTLZ TSBTRZ	TSCTLZ TSCTRZ	TSDTLZ TSDTRZ
TSBTLZ TSBTRZ TSCTLZ TSCTRZ TSDTLZ TSDTRZ	10	2	20	24	36	5	26	4.3	22	2.55	80	66	67
	12		22	30	44		31	5.4	24	3.92	120	95	95
	14	3	28	35	51	6	38	6.6	30	4.9	110	85	86
	16									6.67	200	169	172
	20	4	32	40	56	7	42	47	34	9.81	260	219	220
	22									12.36	410	357	364
	25	5	36	50	61	8	58	9	40	14.22	350	290	297
	▲ 28									17.95	630	-	-
	▲ 32	6	44	56	76	8	66	11	-	21.08	580	-	-
	▲ 36									25.78	820	-	-
▲ 40	33.83									1250	-	-	

▲带▲的尺寸仅适用圆法兰型。

▲使用时, 请涂抹初期磨合润滑脂。