


## Nr. 6978CD

### Seitenspannelement ohne Auflage

doppelt wirkend,  
max. Betriebsdruck 250 bar,  
min. Betriebsdruck 30 bar.



**NEU!**



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Spannkraft bei 150 bar [kN]	Spannkraft bei 250 bar [kN]	Hub	OR-1 O-Ring Best.-Nr.	OR-2 O-Ring Best.-Nr.	Gewicht [g]
562198	6978CD-28	16,5	27,5	3	562537	173096	1510

#### Ausführung:

Gehäuse aus Stahl, brüniert. Spannschieber gehärtet. Integrierte Volumenstromdrossel, Spannbacke geriffelt. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.

#### Anwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in linearer Richtung. Kompakte Bauform. Durch die einstellbare Volumenstromdrossel kann das Werkstück feinfühlig gespannt werden.

#### Merkmal:

Hohe Flexibilität durch individuell gestaltbare und austauschbare Spannbacken.

#### Hinweis:

Die Einbaubohrung muss gratfrei ausgebildet sein. Bei der Montage müssen Dichtungen und Gehäuse eingefettet werden. Vermeidung von Spänenestern durch gebohrte Ölkanäle.

#### Einbaumaße:

(mit Drosselfunktion)

