

Strettoi rapidi variabili STC

Serraggio fino a 5 volte più rapido

BESSEY

Simply better.




STC in azione –
canale YouTube



Versatilità senza compromessi

Una taglia del morsetto rapido BESSEY sostituisce
multiple taglie di marchi concorrenti.

- grazie ad un raggio di apertura estremamente grande grazie alla meccanica brevettata



Impiego rapido – già dalla prima volta e rapidamente durante il cambio di pezzi di lavoro

Morsetti rapidi BESSEY STC si adattano a pezzi di spessore
diverso – senza regolazione manuale della vite di pressione
con una forza di serraggio pressoché invariata.

- grazie ad un raggio di apertura automatico



Potente e delicato

Anche pezzi sensibili con p. es. superficie
impallacciata o verniciata possono essere
serrati delicatamente.

- grazie ad una piastra di pressione con cappuccio protettivo rimovibile
- grazie ad una regolazione della forza di serraggio tramite una vite di regolazione nell'articolazione



Strettoi rapidi variabili STC

Serraggio fino a 5 volte più rapido



Simply better.



STC-HH



STC-HV



STC-HA

Strettoio orizzontale con braccio aperto

STC-HH / STC-HV / STC-HA

N. d'ordine	Apertura mm	Adattamento automatico mm	Forza di serraggio N	kg	Pz.	VB0003
-------------	----------------	---------------------------------	----------------------------	----	-----	--------

con lastra di base orizzontale

STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	

con lastra di base verticale

STC-HV20	35	20	1.100	0,21	6	
----------	----	----	-------	------	---	--

con lastra di base a gomito

STC-HA20	35	20	1.100	0,23	6	
----------	----	----	-------	------	---	--



STC-IHH



STC-IHA

Strettoio a guide di avanzamento

STC-IHH / STC-IHA

N. d'ordine	Apertura mm	Adattamento automatico mm	Forza di serraggio N	kg	Pz.	VB0003
-------------	----------------	---------------------------------	----------------------------	----	-----	--------

con lastra di base orizzontale

STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,20	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,21	3	

con lastra di base a gomito

STC-IHA15	25	8	1.100	0,23	6	
-----------	----	---	-------	------	---	--



STC-VH

Strettoio verticale con braccio aperto

STC-VH

N. d'ordine	Apertura mm	Adattamento automatico mm	Forza di serraggio N	kg	Pz.	VB0003
-------------	----------------	---------------------------------	----------------------------	----	-----	--------

con lastra di base orizzontale

STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

- Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
- Forza di serraggio regolabile a seconda della regolazione della vite di regolazione nell'articolazione
- Lamiere di acciaio stabili, bonificate per una lunga durata
- Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
- Impugnatura di alta qualità e resistente all'olio in plastica 2 componenti (STC-HH20, STC-HV20, STC-HA20, STC-IHH15 e STC-IHA15 con protezione anti-slittamento)

Dati 3D-CAD pronti per il download su <http://bessey.partcommunity.com>

