


# COLONNE DE GUIDAGE ECO-LINE À FIXATION PAR VIS, ~DIN 9825/ISO 9182-2



303LH.



## Matière :

Acier, trempé superficiellement

Dureté superficielle : 60 + 3 HRC, Profondeur de trempe  $\geq 1,8$  mm

## Exécution :


rectifiée

## Remarque :

Colonne de guidage recommandée seulement pour guidages lisses!

☑ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

## Schéma de fixation de la colonne



## COLONNE DE GUIDAGE ECO-LINE À FIXATION PAR VIS, ~DIN 9825/ISO 9182-2

### 202.31. Colonne de guidage ECO-LINE à fixation par vis, ~DIN 9825/ISO 9182-2

	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d <sub>1</sub>	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d <sub>3</sub>	9	11	14	18	18	14	18	18
d <sub>4</sub>	17	20	22	28	28	22	28	28
d <sub>6</sub>	-	-	-	-	-	28	34	54
t	12	14	16	20,5	20,5	16	20,5	20,5
M	8	10	12	16	16	12	16	16
Vis	M8x35	M10x40	M12x40	M16x40	M16x40	M12x50	M16x60	M16x60
Couple de serrage de la vis [Nm]	21	37	85	150	150	85	200	200
l <sub>1</sub>								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●				
180	●	●	●	●		●		
200	●	●	●	●		●		
224	●	●	●	●		●		
250	●	●	●	●		●	●	
280	●	●	●	●		●	●	●
315	●	●	●	●		●	●	●
355	●	●	●	●		●	●	●
400		●	●	●		●	●	●
450			●	●		●	●	●
500			●	●		●	●	●
550					●	●	●	●
600					●	●	●	●
700					●	●	●	●
800					●	●	●	●

### Exemple de commande :

Colonne de guidage ECO-LINE à fixation par vis,  
~DIN 9825/ISO 9182-2

= 202.31.

Diamètre de guidage d<sub>1</sub> 48 mm = 032.

Longueur l<sub>1</sub> 550 mm = 125

N° de commande = 202.31. 032. 125