


带安全环凹槽的滚珠轴承保持架，塑料



2060.41.



材料:

笼: 塑料, POM

球体: 钢, 硬化处理根据 DIN 5401

说明:

滚珠轴承保持架配有一个符合 DIN 471 (206.72.) 标准的锁紧环穿透件。

☐ 滚珠导向类型见D章开头。

☐ 使用寿命和动态负荷量相关信息可参见章节 D 的末尾部分。

l = 订购额定长度

l₁ = 制造长度

2060.41. 带安全环凹槽的滚珠轴承保持架，塑料

d ₁	12	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40
k	2	3	3	3	4	4
n	1.1	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1
m	1.1	1.3	1.3	1.6	1.85	1.85
l/l ₁	总滚珠数量					
24 / 24	84	56	64			
31 / 31	112	84	96	108	72	
45 / 45	182	126	144	162	126	140
56 / 56		168	192	216	162	180
71 / 71			256	288	216	240
95 / 95				378	306	340

订购示例:

带安全环凹槽的滚珠轴承保持架，塑料 = 2060.41.

导向装置直径 d₁ 24 mm = 024.

滚珠轴承保持架的订购额定长度 l 56 mm = 056

订购编号 = 2060.41.024.056