

# Slim Fit indoor cooling unit

Equipo de aire acondicionado Slim Fit para interiores

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Descripción:** El equipo de aire acondicionado Slim Fit para interiores cuenta con amplias características y opciones. Los equipos tienen un diseño llamativo que también ayuda a optimizar el flujo de aire. Las unidades se suministran con un controlador inteligente. La unidad estándar tiene tres opciones de montaje: Montaje en superficie, parcialmente empotrado y completamente empotrado (no se aplica al modelo de 300 W), fáciles de cambiar. Los equipos de aire acondicionado están disponibles para un rango de refrigeración de 300 W a 4000 W. Todas las unidades están equipadas con gestión activa del condensado con una tira calefactora. El ajuste de fábrica del termostato es de 35 °C.

**Tipo de conexión:** Bloque de terminales.

**Material:** Acero galvanizado con pintura electrostática. Cubierta plástica de diseño estético para optimizar el flujo de aire.

**Temperatura máxima interior:** +20 °C... + 55 °C

**Temperatura máxima exterior:** +10 °C... + 55 °C

**Protección:** IP54 | TYPE 12

**Acabado:** Pintura electrostática semitexturizada estándar en gris claro RAL 7035.