


球导向套, 适用于最高冲压速度
球导向套, ISO 9448-3

2062.44.012.



2062.44.012. 球导向套, 适用于最高冲压速度


订购编号	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	用于滚珠 ∅
2062.44.012.016.032	12	16	20	32	2
2062.44.012.017.032	12	17	20	32	2.5

材料:
工具钢, 硬化处理 62 ± 2 HRC

结构:
工作面经过珩。
安装直径已精密磨削。

说明:
用于带滚珠轴承罩 206.41. 和导向柱 202.61. 的应用

2061.44.015.



2061.44. 球导向套, ISO 9448-3

订购编号	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁
2061.44.015.023.10	15	21	28	23
2061.44.015.023.20	15	21	28	23
2061.44.015.030.10	15	21	28	30
2061.44.015.030.20	15	21	28	30
2061.44.015.037.10	15	21	28	37
2061.44.015.037.20	15	21	28	37
2061.44.015.047.10	15	21	28	47
2061.44.015.047.20	15	21	28	47
2061.44.015.060.10	15	21	28	60
2061.44.015.060.20	15	21	28	60

材料:
工具钢, 硬化处理 62 ± 2 HRC

结构:
工作面经过珩。
安装直径已精密磨削。

说明:
适用于滚珠轴承保持架 206.41. 和导向柱 202.61.

公差范围:
黄色 = .10
绿色 = .20