


安全旋转吊环螺栓, 重型, 滚珠轴承式



2131.21.



描述:

用于旋转和倾斜的负载物。
 滚珠轴承式 - 可在负载物下做 360° 旋转 (F₃)。
 不能在满负载状况下相对螺纹平面 (F₁, F₂) 做 90° 旋转。
 不适合在满负载状况下做连续旋转运动。
 在四重安全保护下可在全方位负重。

说明:

注意旋入面须平整, 螺纹须完全拧入。
 运输物的螺纹连接头必须适合作力导入。

2131.21. 安全旋转吊环螺栓, 重型, 滚珠轴承式

订购编号	F ₁ 的额定承载能力单位[t]	d ₂	f	a	b	c	d ₁	e	SW
2131.21.036	8	M36	54	22	86	50	90	208	80
2131.21.042	12	M42	63	26	111	65	98	235	85
2131.21.045	12	M45	67	26	111	65	98	235	85
2131.21.048	13	M48	68	26	111	65	98	235	85
2131.21.056	16	M56	84	32	119	70	120	274	95
2131.21.064	16	M64	94	32	119	70	120	274	95
2131.21.090	40	M90	135	46	170	110	170	378	145

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列	F ₃	F ₁ (F ₂)	2 对称		2 非对称	3 和 4 对称	3 和 4 非对称				
条数	1	1	2	2	2	3 和 4 对称	3 和 4				
倾斜角/载荷方向	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	0-45°	45-60°				
订购号	螺纹	输送重量, 单位 t (吨)									
2131.21.036	M36	15	8 (10)	30	16 (20)	11,2 (14)	8 (10)	8 (10)	16,8 (21)	12 (15)	8 (10)
2131.21.042	M42	17	12 (13)	34	24 (26)	16,8 (18,2)	12 (13)	12 (13)	25,2 (27,3)	18 (19,5)	12 (13)
2131.21.045	[M45]	18	12 (15)	36	24 (30)	16,8 (21)	12 (15)	12 (15)	25,23 (31,5)	18 (22,5)	12 (15)
2131.21.048	M48	18	13 (16)	36	26 (32)	18,2 (22,4)	13 (16)	13 (16)	27,3 (33,6)	19,5 (24)	13 (16)
2131.21.056	M56	28	16 (22)	56	32 (44)	22,4 (30,8)	16 (22)	16 (22)	33,6 (46,2)	24 (33)	16 (22)
2131.21.064	M64	28	16 (25)	56	32 (50)	22,4 (35)	16 (25)	16 (25)	33,6 (52,5)	24 (37,5)	16 (25)
2131.21.090	M90	50	40 (50)	100	80 (100)	56 (70)	40 (50)	40 (50)	84 (105)	60 (75)	40 (50)