


# YÜK TEZGÂHI, HER YÖNE ÇEVİRİLEBİLİR

2131.33.



## Tanım:

Yük tezgâhi 360° çevrilebilir, çekiş yönünde ayarlanabilir ve katlanabilir. Yük demiri yüklenmeden önce çekiş yönünde ayarlanmalıdır, serbest hareketli olmalıdır ve kenarlardan destek almamalıdır. Yük altına çevrilemez. Tüm yük yönlerinde tam taşıma kapasitesi. Üniversal takım kullanımı için %100 çatlak kontrollü komple bir flanşlı imbus civata ile.

## Malzeme:

Alaşımli takım çeliği

## Not:

Düz vidalama yüzeyi olmasına dikkat edin, vida dişi komple vidalanmış olmalıdır.

## 2131.33. Yük tezgâhi, her yöne çevrilebilir

Sipariş No.	Nominal taşıma kapasitesi [t]	d <sub>2</sub>	e	g	a	b	c	d	f	h	s	SW	Sıkma torku [Nm]
2131.33.008.055	0,3	M8	11	55	30	35	35	10	85	29	6	13	30
2131.33.010.055	0,63	M10	16	55	30	35	36	10	85	29	6	17	60
2131.33.012.057	1	M12	18	57	33	37	44	14	98	36	8	19	100
2131.33.014.057	1,2	M14	21	57	33	37	45	14	98	36	10	22	120
2131.33.016.057	1,5	M16	24	57	33	37	46	14	98	36	10	24	150
2131.33.018.082	2	M18	26	82	50	54	57	17	140	44	12	30	200
2131.33.020.082	2,5	M20	30	82	50	54	57	17	140	44	12	30	250
2131.33.024.082	4	M24	36	82	50	54	59	17	140	44	14	36	400
2131.33.027.099	4	M27	38	99	60	65	79	23	170	62	17	41	400
2131.33.030.099	5	M30	48	99	60	65	81	23	170	62	17	46	500
2131.33.036.099	7	M36	54	99	60	65	88	23	178	65	22	55	700
2131.33.036.124	8	M36	62	124	77	85	101	27	225	78	22	55	800
2131.33.042.124	10	M42	72	124	77	85	104	27	225	78	24	65	1.000
2131.33.042.158	15	M42	63	158	95	104	112	36	256	86	24	65	1.500
2131.33.048.158	20	M48	72	158	95	104	120	36	259	90	27	75	2.000

## Çeşitli tipteki ekipmanlar için ton cinsinden maksimum taşıma yükleri "G"

Ekleme Türü/Asma Noktalarının Ayarlanması										
Halat Sayısı	1	1	2	2	2 simetrik	2 simetrik	3 ve 4 simetrik	3 ve 4 simetrik	2	3 ve 4
Eğim Açısı/Yükleme Yönü	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	asimetrik	asimetrik
Sipariş No	Taşınan yük (Ton)									
2131.33.008.055	0,3	0,3	0,6	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45	0,3	0,3
2131.33.010.055	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	1,32	0,95	0,63	0,63
2131.33.012.057	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1
2131.33.014.057	1,2	1,2	2,4	2,4	1,7	1,2	2,5	1,8	1,2	1,2
2131.33.016.057	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	3,1	2,2	1,5	1,5
2131.33.018.082	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3	2	2
2131.33.020.082	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,2	3,7	2,5	2,5
2131.33.024.082	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6	4	4
2131.33.027.099	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6	4	4
2131.33.030.099	5	5	10	10	7	5	10,5	7,5	5	5
2131.33.036.099	7	7	14	14	9,8	7	14,7	10,5	7	7
2131.33.036.124	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12	8	8
2131.33.042.124	10	10	20	20	14	10	21	15	10	10
2131.33.042.158	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5	15	15
2131.33.048.158	20	20	40	40	28	20	42	30	20	20