

夹紧工具分类箱

夹紧工具分类箱

带弹性夹钳架

和螺栓润滑膏

说明内容与 2140.01.01 相同, 但是没有夹爪。包括 4 个弹性夹钳架。



2140.01.02. 夹紧工具分类箱

订购编号 2140.01.02...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18	...20.20	..20.22	...20.24
内容		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18	M 20×20	M 20×22	M 20×24
通用型夹具底座	尺寸	1 2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3
	件	4 4 2	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
夹钳带 阶梯形齿	尺寸	11×80	14×100	14×100	18×125	18×125	22×160	22×160	22×160
	件	4	4	4	4	4	4	4	4
用于 T 型槽的螺栓, 符合 DIN 787 标准 (订购编号 2140.30.)	尺寸	100 63	125 80	125 80	160 100	160 100	200 125	200 125	-
	件	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	-
双头螺栓	尺寸	80	100	100	125	125	125	125	200 125
	件	4	4	4	4	4	4	4	4 8
六角螺母 1.5 d 高	尺寸	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	件	6	4	4	4	4	6	6	6
锥形轴套, 结构类似 DIN	尺寸	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	件	6	6	6	6	6	6	6	6
加长螺母 3.0 d 高	尺寸	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	件	4	4	4	4	4	4	4	4
槽形空间	尺寸	-	-	14-20	14-20	14-20	14-20	22-32	22-32
	件	-	-	1	1	1	1	1	1
环形扳手	尺寸	16×16	18×18	18×18	24×24	24×24	30×30	30×30	30×30
	件	1	1	1	1	1	1	1	1
紧固螺母	尺寸	-	-	-	-	-	-	-	M 20×24
	件	-	-	-	-	-	-	-	8
夹钳架	尺寸	1	2	2	3	3	4	4	4
	件	4	4	4	4	4	4	4	4
螺栓润滑膏	尺寸	1	1	1	1	1	1	1	1
	件	1	1	1	1	1	1	1	1