


PRZENOŚNIKI TAŚMOWE, ELEKTRYCZNE

2195.302.



2195.302. Przenośniki taśmowe, elektryczne

b	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000
a													
30								•	•	•	•	•	•
50								•	•	•	•	•	•
75						•	•	•	•	•	•	•	•
100						•	•	•	•	•	•	•	•
125				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
175			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Nośność:

Szerokość taśmy a	kg na metr bieżący
30–50–75	4
100–125–150	7
175–200–225	10
250–275–300	15

Szczegółowe informacje patrz Opis i wytyczne dot. zamawiania.

Przykład zamówienia:

Przenośniki taśmowe, elektryczne	= 2195.
Typ 302	= 302.
Szerokość taśmy	a = 100 mm = 100.
Znamionowa długość taśmy	b = 2500 mm = 2500.
Prędkość taśmy	= 1
Silnik 400 V	= 3
Położenie silnika	= 1
Sterowanie silnikiem	= 1
Numer katalogowy	= 2195.302. 100. 2500. 1 3 1 1