


WKŁAD Z KULKAMI BEZ KOŁNIERZA OPOROWEGO WKŁAD Z KULKAMI Z KOŁNIERZEM OPOROWYM



2198.32.



Uwaga:


Kulki unoszą przemieszczany przedmiot (narzędzie) z powierzchni stołu i zastępują tarcie powierzchniowe tarcem tocznym. Dzięki temu siła przemieszczająca zostaje ograniczona do ułamka sekundy.

2198.32.Wkład z kulkami bez kołnierza oporowego

Numer katalogowy	d	Nośność znamionowa		Kulka		
		m [daN]		Średnica	e	t
2198.32.020	20	25		10	10	30
2198.32.024	24	40		12	14	38
2198.32.030	30	63		15	20	44
2198.32.040	40	100		20	30	53



2198.33.



Uwaga:

Kulki unoszą przemieszczany przedmiot (narzędzie) z powierzchni stołu i zastępują tarcie powierzchniowe tarcem tocznym. Dzięki temu siła przemieszczająca zostaje ograniczona do ułamka sekundy.

2198.33.Wkład z kulkami z kołnierzem oporowym

Numer katalogowy	d	Nośność znamionowa		Kulka			
		m [daN]		Średnica	e	t	l
2198.33.020	20	25		10	25	3,5	31
2198.33.024	24	40		12	30	4	39
2198.33.030	30	63		15	35	5	45
2198.33.040	40	100		20	50	6	54