

## VÁLEČKOVÁ VLOŽKA BEZ PŘÍRUBY VÁLEČKOVÁ VLOŽKA S PŘÍRUBOU




### Upozornění:

Oproti kuličkovým vložkám poskytují válečkové vložky dvojnásobnou nosnou sílu.

Zajištění proti krutu musí provést zákazník!

2198.34.



### 2198.34. Válečková vložka bez příruby

Objednací číslo	d	Nosnost m [daN]	Průměr válečku	e	t
2198.34.020	20	50	10	10	30
2198.34.024	24	80	13	14	38
2198.34.030	30	125	16	20	44
2198.34.040	40	200	19	30	53




### Upozornění:

Oproti kuličkovým vložkám poskytují válečkové vložky dvojnásobnou nosnou sílu.

Zajištění proti krutu musí provést zákazník!

2198.35.



### 2198.35. Válečková vložka s přírubou

Objednací číslo	d	Nosnost m [daN]	Průměr válečku	e	t	l
2198.35.020	20	50	10	25	3,5	31
2198.35.024	24	80	13	30	4	39
2198.35.030	30	125	16	35	5	45
2198.35.040	40	200	19	50	6	54