


SCHNEIDSTEMPEL, ROHLING, DIN 9861, FORM D

2209.




2209. Schneidstempel, Rohling, DIN 9861, Form D

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	k	l (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3/(1)	4,5	0,5		●	●	●	●
4/(2)	5,5	0,5		●	●	●	●
5/(3)	6,5	0,5		●	●	●	●
6/(4)	8	0,5		●	●	●	●
8/(5)	10	1		●	●	●	●
10/(6)	12	1		●	●	●	●
13/(7)	15	1		●	●	●	●
16/(8)	18	1,5		●	●	●	●
20/(9)	22	1,5		●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

2209.37G



Länge: l
100 mm
Durchmesser: d₁
13 mm
Werkstoff:
HSS
Typ:
DIN 9861
Ausführung:
Rohling
Schneidstempel:
ohne Abdrückstift

Bestellbuchstabe
= (G)
Bestellziffer
= (7)
Bestellziffer
= (3)
Bestellziffer
= (9)
Bestellziffer
= (0)
= 22

Werkstoff:

HSS
Bestell-Nummer 2209.3.
ASP 2023
Bestell-Nummer 2209.6.

Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:

Stempelschaft und Stempelkopf werden nach dem Warmstauchen und Anlassen des Stempelkopfes im Einstechverfahren feinstgeschliffen.

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage!