


STŘIŽNÍK S POZOUNOVOU HLAVOU, POLOTOVAR, DIN 5118 TVAR A

2206.




2206. Střížník s pozounovou hlavou, polotovar, DIN 5118 tvar A

d ₁ / Objednáací číslo	d ₂	a	k	r	l (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)	150 (M)	200 (N)
3/(1)	4,5	1	3	6,5		●	●	●	●	●		
4/(2)	5,5	1,5	4	8		●	●	●	●	●		
5/(3)	7	1,5	4	10		●	●	●	●	●		
6/(4)	9	1,5	4	10		●	●	●	●	●		
8/(5)	11	1,5	4	12		●	●	●	●	●		
10/(6)	14	1,5	4	15		●	●	●	●	●	●	
13/(7)	17	1,5	4	15		●	●	●	●	●	●	●
16/(8)	20	1,5	4	15		●	●	●	●	●	●	●
20/(9)	25	1,5	4	15		●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2206.7G




Délka: l
100 mm
Průměr: d₁
13 mm
Typ:
s pozounovou hlavou
Provedení:
polotovar
Střížník:
bez odlepovače

Objednáací písmeno
= (G)
Objednáací číslo
= (7)
Objednáací číslo
= (6)
Objednáací číslo
= (0)
= 22

Materiál:

HSS
Tvrdost:
dřík 62-66 HRC
hlava 45-55 HRC

 Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Dřík jemně broušený. Hlava střížníku pechovaná zatepla a popuštěná.

Upozornění:

Vhodný záhlubník 2284.00.
Vhodný upínací kroužek 2284.00.01.