


# STŘIŽNÍK, POLOTOVAR, DIN 9861, TVAR D

2209.




## 2209. Střížník, polotovar, DIN 9861, tvar D

d <sub>1</sub> / Objednáací číslo	d <sub>2</sub>	k	l (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3/(1)	4,5	0,5		●	●	●	●
4/(2)	5,5	0,5		●	●	●	●
5/(3)	6,5	0,5		●	●	●	●
6/(4)	8	0,5		●	●	●	●
8/(5)	10	1		●	●	●	●
10/(6)	12	1		●	●	●	●
13/(7)	15	1		●	●	●	●
16/(8)	18	1,5		●	●	●	●
20/(9)	22	1,5		●	●	●	●

### Příklad objednávky:

**2209.37G**



**Délka: l**  
100 mm  
**Průměr: d<sub>1</sub>**  
13 mm  
**Materiál:**  
HSS  
**Typ:**  
DIN 9861  
**Provedení:**  
polotovar  
**Střížník:**  
bez odlepovače

**Objednáací písmeno**  
= (G)  
**Objednáací číslo**  
= (7)  
**Objednáací číslo**  
= (3)  
**Objednáací číslo**  
= (9)  
**Objednáací číslo**  
= (0)  
= 22

### Materiál:

HSS  
Objednáací číslo 2209.3.  
ASP 2023  
Objednáací číslo 2209.6.

Tvrдость:  
dřík 64 ± 2 HRC  
hlava 52 ± 5 HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

### Provedení:

Dřík a hlava střížníku se po kování za tepla a popuštění hlavy v procesu zapichování jemně brousí.

Jiné průměry a délky na vyžádání!