


## ZIMBA, BLANK, DIN 9861, ŞEKİL D

2209.




### 2209. Zimba, blank, DIN 9861, Şekil D

d <sub>1</sub> / Sipariş No	d <sub>2</sub>	k	l (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3/(1)	4,5	0,5		●	●	●	●
4/(2)	5,5	0,5		●	●	●	●
5/(3)	6,5	0,5		●	●	●	●
6/(4)	8	0,5		●	●	●	●
8/(5)	10	1		●	●	●	●
10/(6)	12	1		●	●	●	●
13/(7)	15	1		●	●	●	●
16/(8)	18	1,5		●	●	●	●
20/(9)	22	1,5		●	●	●	●

### Siparis Kodu (örnek):

**2209.37G**



**Uzunluk: l**

100 mm

**Çap: d<sub>1</sub>**

13 mm

**Malzeme:**

HSS

**Tip:**

DIN 9861

**Uygulama:**

Yuvarlak

**Zimba:**

itici pim olmadan

**Sipariş kodu karakteri**

= (G)

**Sipariş No**

= (7)

**Sipariş No**

= (3)

**Sipariş No**

= (9)

**Sipariş No**

= (0)

= 22

### Malzeme:

HSS

Sipariş No 2209.3.

ASP 2023

Sipariş No 2209.6.

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında

### Yürütme:

Kafa sıcak dövme ve meneviş işlemlerine tabi tutulmuştur.

Farklı çaplar ve uzunluklar talebe bağlıdır!