



ZIMBA DIN 9844 ŞEKİL A

220.



$$d_4 = d_1^{+0,5}$$



Malzeme:

HSS

Sipariş No 220.3.

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 3 HRC

HST

Sipariş No 220.4.

Sertlik:

Gövde Yüzey ≥ 950 HV 0,3

Kafa 52 ± 3 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında.

Yürütme:

Kafa sıcak dövme. Gövde ve kafa hassas taşlanmıştır.

Uzun: 71, 90 112 mm.

Öteki ölçüler Sipariş Üzerine üretilir!

220. Zimba DIN 9844 Şekil A

Ölçü adımları

d ₁	d ₁	d ₃	r	l ₁	71	90	112
2	0,1	3,6	0,2		●	●	●
2,3	0,1	4	0,2		●	●	●
2,6	0,1	4,5	0,3		●	●	●
2,9	0,1	5	0,3		●	●	●
3,3	0,1	6	0,3		●	●	●
3,6	0,1	7	0,3		●	●	●
4,1	0,1	8	0,5		●	●	●
4,6	0,1	8,5	0,5		●	●	●
5,1	0,1	9	0,5		●	●	●
5,5	0,1	9,5	0,5		●	●	●
6	0,1	10	0,5		●	●	●
6,5	0,5	10,8	0,7		●	●	●
7,5	0,5	12	0,7		●	●	●
8,5	0,5	13	0,7		●	●	●
9,5	0,5	14,5	0,7		●	●	●
10,5	0,5	16	1		●	●	●
11,5	0,5	18	1		●	●	●
13	0,5	20	1		●	●	●
15	0,5	22	1		●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Zimba DIN 9844 Şekil A = 220.

Malzeme MAT HSS = 3.

Kesme çapı d₁ 5,5 mm = 0550.

Uzunluk l₁ 71 mm = 071

Siparis No = 220. 3.0550. 071