


SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, RUND, ISO 8020



2211.



2211. Schneidstempel, abgesetzt, Rund, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	P	l ₁ / Bestellziffer	r	T	l / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
3 / (1)	5	0,8 - 2,9	8 (1) 10 (2)	0,25	3		●	●	●	●	●
4 / (2)	6	1 - 3,9	8 (1) 13 (3)	0,25	3		●	●	●	●	●
5 / (3)	8	1,5 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,6 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	2,5 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	4 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	5 - 12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	12 - 19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	16,5 - 24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	20 - 31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte:

Schaft 64 ± 2 HRC

Kopf 52 ± 5 HRC

ASP 23 - ASP 2023

auf Anfrage

☞ Werkstoffbeschreibung siehe am Anfang des Kapitels E.


Ausführung:

Stempelkopf wärmegestaucht. Auflagefläche, Schaft und Schneiddurchmesser feinstgeschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.

Bestell-Beispiel:

2211.7G4.0720



Form: Rund

P = Ø 7,2 mm

Stempelschneidlänge: l₁

19 mm

Länge: l

100 mm

Durchmesser: d₁

13 mm

Typ:

ISO

Ausführung:

Rund

Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

= 0720

Bestellziffer

= (4)

Bestellbuchstabe

= (G)

Bestellziffer

= (7)

Bestellziffer

= (1)

Bestellziffer

= (1)

= 22