



TRASPORTATORE ELETROMECCANICO, POSIZIONE RIDUTTORE CENTRO ORIZZONTALE, 2 SLITTE, CON PROFILO E SUPPORTO



2299.222.



2299.222. Trasportatore elettromeccanico, posizione riduttore centro orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto

b	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
a																					
1720	●	●	●	●	●	●															
2320							●	●	●	●	●	●	●	●							
2920														●	●	●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

Trasportatore elettromeccanico, posizione riduttore centro orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto	= 2299.222.
b = 3800 mm	= 3800.
a = 2320 mm	= 2320
N. d'ordine	= 2299.222.3800.2320