


不带肩冲头, 正方形/长方形, 型A



230.



230. 不带肩冲头, 正方形/长方形, 型A

a	b	l_1	l^*
1 - 8	1	73.5	71
2 - 10	2	73.5	71
3 - 12	3	73.5	71
4 - 12	4	73.5	71
5 - 15	5	73.5	71
6 - 20	6	73.5	71
7 - 24	7	73.5	71
8 - 24	8	73.5	71
9 - 28	9	73.5	71
10 - 34	10	73.5	71
12 - 34	12	73.5	71

* l_1 = 订购额定长度

材料:

HSS

订购编号 230.3.

硬度:

杆部 64 ± 2 HRC

材料说明和其他材料见E章开头。

结构:

磨凸模柄部。

l_1 : 正方形凸模支承长度: 73.5 mm

欲订购其它材料和外形尺寸时, 请向我公司咨询。

订购示例:

不带肩冲头, 正方形/长方形, 型A	=	230.
材料 MAT	HSS	= 3.
切割长度 a	6 mm	= 0600.
切削刃宽度 b	6 mm	= 0600.
订购额定长度 l_1	71	= 071
订购编号	=	230.3.0600.0600.071