


# PUNZONE SENZA TESTA RICALCATA, QUADRATI E RETTANGOLARI, FORMA A



230.



## 230. Punzone senza testa ricalcata, quadrati e rettangolari, Forma A

a	b	l <sub>1</sub>	l*
1 - 8	1	73,5	71
2 - 10	2	73,5	71
3 - 12	3	73,5	71
4 - 12	4	73,5	71
5 - 15	5	73,5	71
6 - 20	6	73,5	71
7 - 24	7	73,5	71
8 - 24	8	73,5	71
9 - 28	9	73,5	71
10 - 34	10	73,5	71
12 - 34	12	73,5	71

\*l = Lunghezza nominale d'ordine

### Materiale:

HSS

N. d'ordine 230.3.

Durezza:

Gambo 64 ± 2 HRC

Descrizione di questi ed altri materiali, vedi all'inizio del capitolo E.

### Esecuzione:

Gambo del punzone rettificato.

l<sub>1</sub>: Punzoni quadrati - lunghezza a magazzino: 73,5 mm

Altri materiali e dimensioni, su richiesta.

### Esempio di ordinazione:

Punzone senza testa ricalcata, quadrati e rettangolari, Forma A	=	230.
Materiale MAT	HSS	= 3.
Lunghezza di taglio a	6 mm	= 0600.
Larghezza tranciatura b	6 mm	= 0600.
Numero d'ordine lunghezza nominale l	71	= 071
N. d'ordine	=	230. 3.0600. 0600. 071