


弹簧柱塞, 带弹力负载球, 带有内六角头, 正常的弹力



2471.03.



材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

钢球: 滚珠轴承钢 淬火

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。


应用温度范围: 最高 250 °C

2471.03. 弹簧柱塞, 带弹力负载球, 带有内六角头, 正常的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	SW	l	s	负载/力 [N]	
						开始	结束
2471.03.003	M3	1.5	1.5	8	0.4	3	4.5
2471.03.004	M4	2.5	2	12	0.8	8.5	14
2471.03.005	M5	3	2.5	14	0.9	8	14
2471.03.006	M6	3.5	3	15	1	11	18
2471.03.008	M8	4.5	4	18	1.5	18	31
2471.03.010	M10	6	5	23	2	24	45
2471.03.012	M12	8	6	26	2.5	26	49
2471.03.016	M16	10	8	33	3.5	41	86
2471.03.020	M20	12	10	43	4.5	56	111
2471.03.024	M24	15	12	48	5.5	81	151



2471.33.



材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

钢球: 不锈钢淬火

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C

2471.33. 弹簧柱塞, 带弹力负载球, 带有内六角头, 正常的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	SW	l	s	负载/力 [N]	
						开始	结束
2471.33.003	M3	1.5	1.5	8	0.4	3	4.5
2471.33.004	M4	2.5	2	12	0.8	8.5	14
2471.33.005	M5	3	2.5	14	0.9	8	14
2471.33.006	M6	3.5	3	15	1	11	18
2471.33.008	M8	4.5	4	18	1.5	18	31
2471.33.010	M10	6	5	23	2	24	45
2471.33.012	M12	8	6	26	2.5	26	49
2471.33.016	M16	10	8	33	3.5	41	86
2471.33.020	M20	12	10	43	4.5	56	111
2471.33.024	M24	15	12	48	5.5	81	151