

弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力



材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

销钉: 易切削钢, 淬火, 发黑处理


弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。通过密封装置来防止渗入液体进入座垫中去。可以用内六角头和带槽螺栓安装和拆卸座垫。

应用温度范围: -30 °C 到 80 °C

2472.07.



2472.07. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	l	n	s	t	SW	负载/力 [N]	
								开始	结束
2472.07.008	M8	3.8	26	1.5	3	1.4	2.5	9	24
2472.07.010	M10	4	28	1.5	3.5	1.4	3	15	30
2472.07.012	M12	6	35	2.7	4	2	4	24	50
2472.07.016	M16	7.5	40	3.2	5	2.5	5	36	58



材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

销钉: 不锈钢 1.4305


弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。通过密封装置来防止渗入液体进入座垫中去。可以用内六角头和带槽螺栓安装和拆卸座垫。

应用温度范围: -30 °C 到 80 °C

2472.37.



2472.37. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	l	n	s	t	SW	负载/力 [N]	
								开始	结束
2472.37.008	M8	3.8	26	1.5	3	1.4	2.5	9	24
2472.37.010	M10	4	28	1.5	3.5	1.4	3	15	30
2472.37.012	M12	6	35	2.7	4	2	4	24	50
2472.37.016	M16	7.5	40	3.2	5	2.5	5	36	58