

# 紧凑型助推器用于气弹簧的填充 托架垫板

2480.00.32.71.02 托架垫板

(用于补充订购)



连接图

紧凑型助推器



- ① 2480.00.32.71 紧凑型助推器
- ② 气瓶接头 W24, 32 x 1/14, 适用于 200 bar 的氮气瓶
- ③ 氮气 N<sub>2</sub> 输入端
- ④ 压缩空气输入端 G1/4, 最高 10 bar
- ⑤ 过压保护 400 bar
- ⑥ 氮气 N<sub>2</sub> 输出端 ⑦ 连接螺纹 W24, 32 x 1/14

2480.00.32.71.02

技术参数:

驱动压缩空气: 1 - 6 bar

6 bar 空气驱动压力下计算得出的工作压力: 192 bar + 瓶剩余压力

转换比例: 1:32

排量/双冲程: 11.6 cm<sup>3</sup>

接口:

压缩空气: G 1/4"

氮气输入端: 软管 DN4, 长 1 m, 带 N<sub>2</sub> 氮气瓶接头 200 bar

氮气输出端: N<sub>2</sub> 瓶接头 200 bar, W24、32 x 1/14

最高工作温度: 60°C

重量: 约 7.2 kg

进气压力: 30-300 bar

平均传输流量\*: 280 NL/min

\*输出流量取决于空气驱动压力和进气压力。

