



FEDERBOLZEN MIT GASDRUCKFEDER NACH VW

2478.20. .1



Einbaubeispiel



Werkstoff:

Federbolzen: C45
induktiv gehärtet 58+4 HRC
Einhärtungstiefe 0,8+0,4

Scheibe: 90MnCrV8
gehärtet 56+4 HRC

Hinweis:

Nur mit passender Führungsbuchse 2052.71. verwenden!

Federbolzen wird mit Vorspannung eingebaut.

2478.20. .1 Federbolzen mit Gasdruckfeder nach VW

| Bestell-Nummer | Hub _{max.} | l | l ₁ | l ₂ | l ₃ | Federkraft [daN] | | Gasdruckfeder |
|---------------------|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|------|-------------------|
| | | | | | | Anfang | Ende | |
| 2478.20.050.00050.1 | 50 | 240 | 182 | 118 | 30 | 50 | 68 | 2480.21.00050.063 |
| 2478.20.050.00100.1 | 50 | 240 | 182 | 118 | 30 | 100 | 137 | 2480.21.00100.063 |
| 2478.20.050.00150.1 | 50 | 240 | 182 | 118 | 30 | 150 | 206 | 2480.21.00150.063 |
| 2478.20.050.00200.1 | 50 | 240 | 182 | 118 | 30 | 200 | 275 | 2480.21.00200.063 |
| 2478.20.065.00050.1 | 65 | 274 | 200 | 135 | 30 | 50 | 68 | 2480.21.00050.080 |
| 2478.20.065.00100.1 | 65 | 274 | 200 | 135 | 30 | 100 | 137 | 2480.21.00100.080 |
| 2478.20.065.00150.1 | 65 | 274 | 200 | 135 | 30 | 150 | 206 | 2480.21.00150.080 |
| 2478.20.065.00200.1 | 65 | 274 | 200 | 135 | 30 | 200 | 275 | 2480.21.00200.080 |
| 2478.20.080.00050.1 | 80 | 314 | 220 | 155 | 30 | 50 | 68 | 2480.21.00050.100 |
| 2478.20.080.00100.1 | 80 | 314 | 220 | 155 | 30 | 100 | 137 | 2480.21.00100.100 |
| 2478.20.080.00150.1 | 80 | 314 | 220 | 155 | 30 | 150 | 206 | 2480.21.00150.100 |
| 2478.20.080.00200.1 | 80 | 314 | 220 | 155 | 30 | 200 | 275 | 2480.21.00200.100 |