


# UNIDAD DE ELEVACIÓN (SIN/CON AMORTIGUACIÓN) SEGÚN NORMA MERCEDES-BENZ

2478.20.20.



## Nota:

Altura de la carcasa = 105 mm  
Según la altura de la carcasa y la forma de montaje del manguito 2478.20.20.2. (l3 = refundido en la carcasa o en el hueco en la fundición) varía la profundidad del refundido para la determinación de la carrera de elevación.

## Tamaño 2\* - Modelo, amortiguado

trayectoria de elevación máxima 66 mm  
trayectoria de elevación 66 mm; altura de distancia 0 mm  
trayectoria de elevación 30 mm; altura de distancia 36 mm

## Tamaño 3\* - Modelo, amortiguado

trayectoria de elevación máxima 80 mm  
trayectoria de elevación 80 mm; altura de distancia 47 mm  
trayectoria de elevación 70 mm; altura de distancia 57 mm

Para respetar la distancia de 1,4 mm con el elemento elevado (entre el elemento amortiguador y el casquillo de guía), debe introducirse un manguito distanciador entre el elemento amortiguador y el collar de la columna de guía.

\* El cliente decide la altura (longitud de fábrica 61 mm)

## 2478.20.20. Unidad de elevación (sin/con amortiguación) según Norma Mercedes-Benz

Tamaño	Carrera de trabajo	carrera de trabajo, amortiguado	d <sub>1</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub> *	d <sub>8</sub>	d <sub>9</sub>	d <sub>11</sub>	l <sub>3</sub> *
1	5 - 35	-	32	40	66	40	60	85	67	-
2	40 - 70	30 - 66	32	40	66	40	60	85	67	-
3	75 - 115	70 - 80	32	40	66	40	60	85	67	-

\*a cargo del cliente

La unidad de elevación debe pedirse con el número de pedido de uno de los 3 tamaños disponibles, y añadir los números de pedido de los componentes correspondientes:

Tamaño	1	2	3
Columna de guía	2478.20.20.1.01	2478.20.20.1.02	2478.20.20.1.03
Manguito	-	2478.20.20.2.02	2478.20.20.2.03
Casquillo de guía	2082.70.032	2082.70.032	2082.70.032
Muelle de gas	2482.74.00090.038.2	2482.74.00090.080.2	2482.74.00090.125.2
Brida (2x) incl. tornillo Allen M6x16 DIN EN ISO 4762	2072.45.10	2072.45.10	2072.45.10
Tornillo Allen cilíndricos (1x) DIN EN ISO 4762	2192.12.06.030	2192.12.06.020	2192.12.06.030
suplementario por tipo amortiguado:			
Elemento de amortiguación	-	2478.20.20.3	2478.20.20.3
Casquillo distanciador	-	2478.20.20.4	2478.20.20.4