

PRESSATUBI, ELETTRICA (ALIMENTATA A BATTERIA) TRONCHESE PE TUBO FLESSIBILE



2480.00.54.20 Pressatubi, elettrica (alimentata a batteria)

Press tubo elettrico per tubo DN2

Descrizione:

Il press tubo elettrico FIBRO 2480.00.54.20 è adatto per la pressatura dei seguenti sistemi:

- Sistema Minimess 2480.00.23.
- il sistema di connettori, 24 ° cono micro 2480.00.27.01

L'apparecchio permette un cablaggio veloce e semplice. La giusta forza di chiusura è garantita e supervisionata da un segnale acustico. Il press tubo elettrico è caratterizzato da un tempo di pressatura molto breve.

Nella confezione sono inclusi testa di crimpatura, batteria e carica batteria.

Dati tecnici:

Forza di pressatura [kN/t]	15 / 1,5
Quantità di colpi	circa 150 a 1,5 Ah
Testa di crimpatura	350° rotante
Azionamento	batteria
Tensione [V]	18
Potenza [Ah]	1.5
Tempo di ricarica	15
Dimensioni (LunxLarxAlt)	377x75x116
Peso [kg]	2.3

I seguenti apparecchi di stampa e tubi flessibili possono essere ordinati:
per il Sistema Minimess

2480.00.23.00.	Tubo 630 bar fossette, DN2 *
2480.00.23.01.V	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.02.V.050	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.02.V.100	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215/ 100 Stck

per il sistema complesso, 24° cono micro

2480.00.23.00.	Tubo 630 bar fossette, DN2 *
2480.00.27.01.V	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto
2480.00.27.01.V.025	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto/ 25 Stck
2480.00.27.01.V.050	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto/ 50 Stck
2480.00.27.01.V.100	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto/ 100 Stck

* Lunghezze del tubo flessibile in passi di 1 m, ordinato, ad esempio:
Esempio di ordinazione per un tubo flessibile DN2, lungo 10 m =
2480.00.23.00.0010

2480.00.54.03

Tronchese pe tubo flessibile

