

GAZLI YAY, STANDART

Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 10000 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2480.12.10000


Valfsiz gazlı yay
Sipariş No (örnek): 2480.12.10000. .P

Renault EM24.54.700 Standardı için
Sipariş No (örnek): 2480.12.10000. .R
Renault EM24.54.700 standardına uygun
valfsiz gazlı yay
Sipariş No (örnek): 2480.12.10000. .R.P


1) Özel strok uzunluklar
Şu gazlı yaylarda mevcut değildir; Renault
EM24.54.700 Standardında gazlı yaylar.

Kullanılan gaz: Nitrojen - N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 15 ila 40 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 1,6 m/s
2480.R için: 2,0 m/s

2480.12.10000.



Görünüm X – Gazlı Yay




2480.12.10000.


Gazlı Yay, Standart

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l
2480.12.10000.025	25	185	210
2480.12.10000.038	38,1	198,1	236,2
2480.12.10000.050	50	210	260
2480.12.10000.063	63,5	223,5	287
2480.12.10000.080	80	240	320
2480.12.10000.100	100	260	360
2480.12.10000.125	125	285	410
2480.12.10000.160	160	320	480
2480.12.10000.200	200	360	560
2480.12.10000.250	250	410	660
2480.12.10000.300	300	460	760

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!