

# 氮气弹簧 带螺栓，小安装高度




## 说明:

当压力为 150 bar 时, 开始弹力为 250 daN

备件组的订购号: 2480.12.00250

压力介质: 氮气 - N<sub>2</sub>  
 最大充气压力: 150 bar  
 最小充气压力: 50 bar  
 工作温度: 0 °C 到 +80 °C  
 与温度有关的弹力升降: ± 0.3 %/°C  
 推荐最大行程 / 分钟:  
 约 80 到 100 (在 20 °C 时)  
 最大活塞速度: 1.6 m/s

2480.82.00250.




2480.82.00250.


氮气弹簧 带螺栓，小安装高度

订购编号	冲程 <sub>max</sub> (s)	l <sub>min</sub>	l
2480.82.00250.013	12.7	62.7	75.4
2480.82.00250.025	25	75	100
2480.82.00250.038	38.1	88.1	126.2
2480.82.00250.050	50	100	150
2480.82.00250.063	63.5	113.5	177
2480.82.00250.080	80	130	210
2480.82.00250.100	100	150	250

根据充填压力的起始弹力



和行程有关的压力上升图



压力上升系数适用于依赖行程、没有影响量的气体体积置换!